



分支模組

MS6N-FRM-3/8-Z

產品代號: 531970

FESTO

氣流方向: 從右到左.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
工作壓力	0 ... 20 bar
主流方向1-->2時的標準額定流量	8,350 l/min
頂端標準額定流量出口	7,800 l/min
底部標準額定流量出口	8,750 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	500 g
氣壓連接, 氣口 1	NPT3/8-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT3/8-18
氣壓連接, 氣口 3	NPT1/2-14
氣壓連接, 氣口 4	NPT1/2-14
外殼的材料訊息	壓鑄鋁