


真空產生器 VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A

訂貨編號: 532624

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.45 mm
網格尺寸	14.5 mm
安裝位置	可選
噴射器特徵	管式 高負壓
整合功能	噴射脈衝閥，氣動
結構特點	直列式
最大吸取流量的操作壓力	2 bar
工作壓力	1 bar...8 bar
最大真空度時的工作壓力	4.3 bar
最大真空度	93 %
額定工作壓力	6 bar
針對大氣的最大吸氣流量	7.2 l/min
額定工作壓力下的供氣時間	4.1 s
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...60 °C
推薦的清潔/淨化	肥皂水
額定工作壓力下的聲壓度	66 dB(A)
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	38 g
安裝方式	管式安裝
氣動介面，氣口 1	QS-6
真空介面	QS-6
連接螺紋材質	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	POM

特性	值
外殼材質	加強型聚醯胺 POM (加強型)
螺絲材料	鋼
發射器噴嘴材料	精製鋁合金
接頭材質	黃銅 鍍鎳