



真空產生器

VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

料號: 532635

FESTO

具噴射器脈衝。串聯式，真空度高，寬度14mm。具插頭連接件。



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	0.7 mm
網柵尺寸	14.5 mm
裝配位置	任何
排放器特性	Inline High suction volume
整合功能	噴射脈衝閥, 氣壓
設計結構	直式結構
最大吸氣流量時的操作壓力	4 bar
操作壓力	1 ... 8 bar
額定操作壓力	6 bar
關於大氣的最大吸氣流量	32.6 l/min
額定操作壓力下的供氣時間	0.89 s
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 60 °C
清洗建議	肥皂泡沫
額定工作氣壓下的噪音等級	78 dB(A)
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	41 g
安裝類型	線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	QS-6
真空連接	QS-6
Material of connecting thread	鍛造鋁合金, 陽極氧化
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA-加強 POM-加強
Material screws	鋼
Material transmitter nozzle	鍛造鋁合金
Material fitting	黃銅 鍍鎳