


# 活性碳過濾器 LFX-1/8-D-MINI

訂貨編號: 532779

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	Mini
系列	D
安裝位置	垂直 +/-5°
結構特點	活性碳過濾器 纖維過濾器
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0 bar...16 bar
推薦的最大標稱流量	360 l/min
乾淨空氣等級的最大標準流量	360 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 惰性氣體
介質溫度	5 °C...30 °C
殘餘含油量	0.003 mg/m <sup>3</sup>
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	376 g
安裝方式	是否要： 管式安裝 透過安裝支架
氣動介面	G1/8
氣動介面，氣口 1	底座 G1/8
氣動介面，氣口 2	底座 G1/8
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	活性碳 織物
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC