


# 精密過濾器 LFMB-1/4-D-MINI-DA-A

訂貨編號: 532828

FESTO



## 資料表

特性	值
系列	D
尺寸	Maxi
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放裝置	全自動
工作壓力	2 bar...12 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性氣體
乾淨空氣等級的最大標準流量	650 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	150 l/min
過濾效率	99.99 %
最大冷凝容積	22 cm <sup>3</sup>
保護罩	金屬保護罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	1.5 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
殘餘含油量	0.5 mg/m <sup>3</sup>
差壓顯示器	畫面顯示
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	垂直 +/-5°
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
外殼材質	壓鑄鋅
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維

特性	值
碗罩材料	PC
材料說明	RoHS 合規
產品重量	368 g