


超精密過濾器 LFMA-3/4-D-MIDI-DA

訂貨編號: 532849

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 系列 | D |
| 尺寸 | Midi |
| 結構特點 | 纖維過濾器 |
| 過濾等級 | 0.01 µm |
| 冷凝水排放裝置 | 手動旋轉 |
| 工作壓力 | 1 bar...16 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體 |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量 | 1110 l/min |
| 潔淨空氣等級的最小標準流量 | 300 l/min |
| 過濾效率 | 99.9999 % |
| 保護罩 | 金屬保護罩 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 1.5 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 殘餘含油量 | 0.01 mg/m ³ |
| 差壓顯示器 | 畫面顯示 |
| 安裝方式 | 是否要： 管式安裝 具有附件 |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 氣動介面，氣口 1 | G3/4 |
| 氣動介面，氣口 2 | G3/4 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋅 |
| 過濾器材料 | 硼矽酸鹽纖維 |
| 碗罩材料 | PC |
| 材料說明 | RoHS 合規 |

| 特性 | 值 |
|------|-------|
| 產品重量 | 834 g |