

微過濾器

LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A



料號: 532856

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0.01 µm 過濾濾芯, 具金屬保護杯罩, 具壓差指示器, 自動冷凝水排放。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
系列	D
尺寸	Midi型
設計結構	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放	全自動
操作壓力	2 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體
空氣品質等級的最大標準流量	740 l/min
空氣品質等級的最小標準流量	240 l/min
過濾器功效	99.9999 %
杯罩保護	金屬保護杯罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	1.5 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
殘餘油含量	0.01 mg/m ³
壓差顯示	視覺指示器
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	垂直 +/- 5°
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
Material housing	牙鑄鋅
Material filter	硼酸鹽纖維
Material bowl	PC
材料備註	符合 RoHS
產品重量	834 g