

精密過濾器組合 LFMBA-3/4-D-MAXI-DA



料號: 532871

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

0.01 µm 過濾濾芯, 具金屬保護杯罩, 具壓差指示器, 手動冷凝水排放。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	0.01 µm
過濾器功效	99.9999 %
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	纖維過濾器
最大冷凝物容積	80 ml
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	1 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體
介質溫度	1.5 ... 60 °C
殘餘油含量	0.01 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,362 g
安裝類型	線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G3/4
氣壓連接, 氣口 2	G3/4
材料備註	符合 RoHS
Material filter	硼酸鹽纖維
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC