


快插接頭 QB-10-32-UNF-5/32-U

訂貨編號: 533267

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 0,098 in |
| 旋入螺釘上的密封件類型 | 密封圈 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 設計 | 直列式設計 |
| 套組規格 | 10 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | 0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | 0.95 bar...10 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C 32 °F...140 °F |
| 最大緊固扭矩 | 1,11 ft-lbf |
| 產品重量 | 165 oz |
| 安裝方式 | 外六角 7/16 內六角 3/32 |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 10-32 UNF-2A |
| 氣動介面，氣口 2 | 適用於氣管外徑 5/32" " |
| 釋放環顏色 | 灰色 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 鍍鎳黃銅 |
| 釋放環材料 | POM |
| 氣管密封件材料 | NBR |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |