


定位軸 DMES-63- -

料號: 533702
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.



代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
工作行程	50 ... 1,800 mm
尺寸	63
相對於距離的回動遊隙	圖表
螺桿直徑	32 mm
螺桿螺距	6 mm/U
裝配位置	任何
導向	普通軸承導向 迴圈滾珠軸承導向
設計結構	機電式直線軸 With lead screw
螺桿類型	Lead screw
最大加速度	2.5 m/s ²
最高速度	0.05 m/s
重複精度	±0,07 mm
循環功率	100%
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
最大驅動扭矩	14 Nm
驅動軸的最大徑向力	800 N
最大進給力 F _x	3,000 N
位置剛性	5,600 N/mm
無負載時的驅動扭矩	1.1 Nm
參考值, 運行表現	200 km
潤滑脂間隔, 取決於距離	35 km
Material of end caps	鍛造鋁合金 電鍍
Material of moment compensator	鍛造鋁合金 電鍍
Material of profile	鍛造鋁合金 電鍍
材料備註	含有 PWIS
Material cover tape	高合金鋼, 耐腐蝕
Material drive cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material runner	鍛造鋁合金 電鍍
Material slide	鍛造鋁合金 電鍍
Material spindle nut	POM
Material spindle	鋼