


**聯軸器**  
**EAMC-15-20-5-6**  
料號: 533707

FESTO



**技術參數**

特性	值
支架直徑 1	5 mm
支架直徑2	6 mm
尺寸	15
額定長度	20 mm
裝配位置	任何
最高速度	10,000 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	0.23 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	1.5 Nm
產品重量	8 g
材料備註	符合 RoHS