


馬達單元 MTR-DCI-62

料號: 533754

FESTO



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
控制器操作模式	PWM-MOSFET 電源輸出模組
齒輪單元類型	軌道齒輪組
轉子位置感測器	Incremental encoder
Rotary position encoder measuring principle	光學
保護功能	I ² t 監控 溫度監控 電流監控 電源故障檢測 拖拉錯誤監控 軟體方式終點位置檢測
溫度監控	Silicon absolute temperature sensor 在溫度超載時關機
最高速度	3,400 1/min
額定擺動速度	3,400 1/min
絕緣保護等級	F
額定馬達功率	316.8 W
額定電壓 DC	48 V
額定馬達電流	6.19 A
參數配置接口	RS232 (9600 Baud)
峰值 (最大) 電流	20 A
容許的電壓波動	-10 % / +5 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	0
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 % 非冷凝
防護等級	IP54
環境溫度	0 ... 50 °C
授權	C-Tick
安裝類型	選配 具螺紋的 夾緊
材料備註	含有 PWIS