


插入軸套

QSH-F-12

料號: 533894

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	10 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	3
食品安全	製造商聲明
環境溫度	0 ... 150 °C
授權	Germanischer Lloyd
產品重量	14.1 g
氣壓連接, 氣口 1	快插式軸套 QS-12
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	黃銅 鍍鎳