

空氣調理單元

FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B

FESTO



料號: 534192

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

無螺紋連接板, 無壓力錶, 半自動冷凝水排放

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	半自動
設計結構	過濾調壓閥不具壓力錶 比例式標準油霧器
最大冷凝物容積	3 cm ³
過濾等級	5 µm
控制器功能	具第二排氣通道
壓力錶	M5 已準備好
操作壓力	1 ... 10 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.3 bar
標準額定流量	170 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:-]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	103 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	M7
氣壓連接, 氣口 2	M7
Material housing	鍛造鋁合金
Material bowl	PC