

# 球閥 VAPB-2 1/2-F-25-F07

訂貨編號: 534310

FESTO



## 資料表

特性	值
結構特點	二通型球閥
驅動方式	機械
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	Rp2 1/2

特性	值
開關位置指示器	插槽方向 = 流向
法蘭孔型	F07
公稱通徑 DN	63
流向	可逆
標稱壓力 PN	25
過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN	45 Nm
10 bar 差壓下的起步扭矩	33 Nm
基於標準	ISO 5211
中等	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[:::] 惰性氣體 水 中性流體
介質溫度	-20 °C...150 °C
流量 Kv	535 m³/h
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
外殼材質	黃銅 鍍鎳
外殼物料編號	2.0402 CW617N
密封件材質	HNBR PTFE
滾珠材料	黃銅 鍍硬鉻
滾珠的物料編號	2.0402 CW617N
軸材質	黃銅
編號軸材料	2.0401 CW614N
產品重量	3100 g
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力