


齒輪皮帶軸 DGE-40- -ZR-RF

料號: 534392
將停止供貨的產品

FESTO

Linear axis with toothed belt and roller bearing guide
Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
傳動齒輪的有效直徑	39.79 mm
工作行程	1 ... 5,000 mm
尺寸	40
備用行程	100 mm
齒輪皮帶延伸	0.11 %
齒輪皮帶斜度	5 mm
裝配位置	任何
導向	滾輪導向
設計結構	機電式直線軸 具齒輪皮帶
馬達類型	伺服馬達
最高速度	10 m/s
重複精度	±0,1 mm
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 60 °C
轉動面積矩 2nd 度 lx	703E+03 mm ⁴
轉動面積矩 2nd 度 ly	946.3E+03 mm ⁴
最大驅動扭矩	12.1 Nm
最大輸出力Fy	300 N
最大輸出力Fz	300 N
編碼器電阻的最大遲滯	50 N
最大進給力 Fx	610 N
無負載時的驅動扭矩	1 Nm
每公尺行程的質量慣性力矩JH	0.933 kgcm ²
每kg工作負荷的質量慣性力矩JL	3.958 kgcm ²
質量慣性力矩, JO	9.89 kgcm ²
恆定進給	125 mm/U
潤滑脂間隔, 取決於距離	10,000 km
每 10 mm 行程所增加的重量	61.42 g
0 mm行程時的基本重量	7,754 g
Material of end caps	鍛造鋁合金 電鍍
Material of profile	鍛造鋁合金 電鍍
Material drive head	鍛造鋁合金 電鍍
Material of guide	鋼
Material pulleys	高合金鋼, 耐腐蝕
Material slide	鍛造鋁合金 電鍍
Material toothed belt clamping piece	不鏽鋼鑄件
Material toothed belt	氯丁橡膠具玻璃纖維和尼龍塗層