


# 限位開關配件

## DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

料號: 534468

FESTO

用於裝配面符合VDI/VDE 3845標準的擺動驅動器  
適合所有的 DAPS 半旋轉驅動器，但對於 DRD/DRE，  
僅適合規格4 到225的產品。對於規格為1到2的DRD/DRE  
半旋轉驅動器，只能被安裝於具有DAPZ-SBZ-...  
轉接件的規格為375到 880的產品



### 技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	8 ... 13 mm
基於標準	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	有角的
裝配位置	任何
短路強度	否
切換元件功能	轉接開關
極性保護	否
測量原則	機械式/電動式
切換位置指示器	否
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	0 ... 250 V
絕緣電壓	250 V
最大輸出電流	16,000 mA
浪湧強度	4 kV
污染程度	3
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 85 °C
電氣連接	螺紋介面
電纜螺紋連接	M20x1,5
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	EPDM
用於外殼端蓋的材料須知	PC
用於外殼插座的材料須知	PA
用於操控台的材料須知	PA