


限位開關配件

DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

料號: 534470

FESTO

用於裝配面符合VDI/VDE 3845標準的擺動驅動器
適合所有的 DAPS 半旋轉驅動器，但對於 DRD/DRE，
僅適合規格4 到225的產品。對於規格為1到2的DRD/DRE
半旋轉驅動器，只能被安裝於具有DAPZ-SBZ-...
轉接件的規格為375到 880的產品



技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	8 ... 13 mm
基於標準	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	有角的
裝配位置	任何
短路強度	否
切換元件功能	轉接開關
極性保護	否
測量原則	機械式/電動式
切換位置指示器	否
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	0 ... 250 V
絕緣電壓	250 V
最大輸出電流	4,000 mA
浪湧強度	4 kV
污染程度	3
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
防氣爆	Ex d e IIC T6 Gb
EU以外的防爆保護認證	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
周遭防爆溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
認證核發部門	PTB 05 ATEX 1087
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	2
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
電氣連接	螺紋介面
電纜螺紋連接	M20x1,5
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	EPDM
用於外殼端蓋的材料須知	PA
用於外殼插座的材料須知	PA
用於操控台的材料須知	PA