



儲氣罐

CRVZS-20

料號: 534845

FESTO



技術參數

特性	值
容量	20 l
裝配位置	冷凝水向下排放
符合標準	AD 2000 參考頁
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
操作壓力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
授權	TÜV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 氮
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 100 °C
環境溫度	-10 ... 100 °C
最大緊固扭矩, 連接螺紋	130 Nm
最大緊固扭矩, 冷凝水排放	27 Nm
產品重量	10,208 g
安裝類型	具通孔
冷凝水排放接口	G3/8
氣壓連接	G1
材料備註	符合 RoHS
Material of air reservoir	高合金鋼, 耐腐蝕