

# 緩啟動閥 MS12-DL

訂貨編號: 535033

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 排氣功能                | 具有節流選項                          |
| 驅動方式                | 氣動                              |
| 安裝位置                | 可選                              |
| 手動裝置                | 無                               |
| 結構特點                | 活塞閥座                            |
| 復位類型                | 彈簧復位                            |
| 嚮導類型                | 直接                              |
| 嚮導氣源                | 內嚮導                             |
| 流向                  | 不可逆                             |
| 閥功能                 | 2/2                             |
| 工作壓力                | 2 bar...20 bar                  |
| 標準標稱流量              | 25000 l/min...42000 l/min       |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度                | -10 °C...60 °C                  |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                  |
| 產品重量                | 3600 g                          |
| 安裝方式                | 是否要：<br>管式安裝<br>具有附件            |
| 密封件材質               | NBR                             |
| 外殼材質                | 壓鑄鋁                             |