

塑料氣管 PUN-E-6x0,8-BL

料號: 535326

FESTO

適合於和QS 快插接頭一起使用，彈性好，耐水解，微觀結構穩定，
可用於食品行業

此型號將被停用至2012



技術參數

特性	值
外徑	6 mm
與流量相關的彎曲半徑	45 mm
內徑	4.4 mm
最小彎曲半徑	15 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
可用於食品行業	FDA 2002/72/EG
環境溫度	-35 ... 50 °C
產品重量視長度而定	0.018 kg/m
顏色	藍色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
氣管的材料訊息	TPE-U(PU)