


# 過濾器

## MS4-LF-1/8-EUV-Z

產品代號: 535643

FESTO

40 µm filter, metal bowl guard, fully automatic condensate drain,  
flow direction from right to left.



### 技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
冷凝物最大容積	25 ml
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
輸入壓力 1	2 ... 12 bar
標準額定流量	1,100 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	5:7- 符合 DIN ISO 8573-1 標準
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	349 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
材料備註	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料訊息	NBR
過濾器的材料訊息	PE
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	壓鑄鋁 鍛造鋁合金
觀察窗的材料訊息	PA