

過濾器

MS4N-LF-1/8-CUM-Z

產品代號: 535671

FESTO

5 µm 過濾精度, 金屬保護罩, 採用手動冷凝水排放裝置, 氣流方向:
從右到左.



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
冷凝物最大容積	25 ml
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
輸入壓力 1	0 ... 14 bar
標準額定流量	1,000 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	3.7.- 符合DIN ISO 8573-1標準
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	349 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/8-27
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/8-27
材料備註	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料訊息	NBR
過濾器的材料訊息	PE
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	壓鑄鋁 鍛造鋁合金
觀察窗的材料訊息	PA