



精密過濾器

MS4N-LFM-1/4-BUV-Z

產品代號: 535775

FESTO

1 µm filter, metal bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------------|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 1 µm |
| 過濾器功效 | 99.99 % |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 纖維過濾器 |
| 冷凝物最大容積 | 25 ml |
| 杯罩保護 | 具有整合的金屬外殼 |
| 輸入壓力 1 | 2 ... 12 bar |
| 標準額定流量 | 180 l/min |
| 工作介質 | 過濾、未潤滑壓縮空氣，過濾精度5 此 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 輸出口的空氣純淨度 | 2.7.3 符合 DIN ISO 8573-1 |
| 介質溫度 | 5 ... 60 °C |
| 殘渣油的成分 | 0.5 mg/m3 |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 產品重量 | 350 g |
| 安裝類型 | 具附件 可選 線路安裝 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | NPT1/4-18 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | NPT1/4-18 |
| 材料備註 | 不含有黃銅和PTFE |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 過濾器的材料訊息 | 硼 酸鹽纖維 |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄鋁 |
| 杯罩的材料訊息 | 壓鑄鋁 鍛造鋁合金 |
| 觀察窗的材料訊息 | PA |