

活性炭過濾器 MS4N-LFX-1/4-U

訂貨編號: 535786

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 結構特點 | 活性炭過濾器 |
| 保護罩 | 整合金屬濾杯 |
| 工作壓力 | 0 bar...14 bar |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量 | 360 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| 介質溫度 | 5 °C...30 °C |
| 殘餘含油量 | 0.003 mg/m ³ |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 350 g |
| 安裝方式 | 是否要： 管式安裝 具有附件 |
| 氣動介面，氣口 1 | 1/4 NPT |
| 氣動介面，氣口 2 | 1/4 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 過濾器材料 | 活性炭 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |
| 碗罩材料 | 壓鑄鋁 精製鋁合金 |
| 螢幕材料 | PA |