

油霧器 MS4-LOE-1/4-U

料號: 535790

FESTO

金屬保護杯罩, 氣流方向: 從左到右.



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	比例式標準油霧器
最大儲油能力	36 cm ³
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
操作壓力	1 ... 12 bar
油霧器起作用所需的最小流量	40 l/min
標準額定流量	2,200 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	354 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	壓鑄鋁 鍛造鋁合金
Material screen	PA