

油霧器 MS4N-LOE-1/4-U

訂貨編號: 535798

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 結構特點 | 標準比例油霧器 |
| 最大貯油量 | 36 cm ³ |
| 保護罩 | 整合金屬濾杯 |
| 工作壓力 | 1 bar...12 bar |
| 油霧器功能的最小流量 | 40 l/min |
| 標準標稱流量 | 2200 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4] 惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 油黏度 | ISO VG 32 |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 354 g |
| 安裝方式 | 是否要： 管式安裝 具有附件 |
| 氣動介面，氣口 1 | 1/4 NPT |
| 氣動介面，氣口 2 | 1/4 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |
| 碗罩材料 | 壓鑄鋁 精製鋁合金 |
| 螢幕材料 | PA |