



活性炭過濾器

MS4-LFX-1/8-R

料號: 536707

FESTO

塑料杯罩保護, 氣流方向: 從左到右.



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	活性炭過濾器
杯罩保護	塑料防護裝置
操作壓力	0 ... 14 bar
空氣品質等級的最大標準流量	360 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介質溫度	5 ... 30 °C
殘餘油含量	0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	190 g
安裝類型	選配 線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
過濾器的材料訊息	活性炭
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC