

電磁線圈 MSFW-230-50/60-EX

訂貨編號: 536934

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
最短抓取時間	10 ms
持續通電率	100%
功率因數 (cos phi)	0.7
線圈的特性參數	230 V AC : 50/60 Hz , 啟動功率 9.0 Va , 保持功率 7.0 VA
容許頻率波動	+/- 5%
允許的電壓波動	+/- 10 %
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟低電壓指令
歐盟境外防爆認證	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
防爆	防爆區 2 (ATEX) 防爆區 2 (大陸) 區 22 (ATEX) 防爆區 22 (CN)
ATEX 氣體類別	II 3G
ATEX 防塵類別	II 3D
氣體防爆阻燃類型	Ex nA IIC T4 X Gc
防塵的防爆阻燃類型	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
防爆環境溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...40 °C
插座的最大緊固扭矩	0.4 Nm
產品重量	55 g
電氣介面	3 針 插頭針腳, 連接型式符合 Festo 標準, 用於 MSSD-F
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
電磁線圈材料	熱固性塑膠 銅 鋼
線圈材料	銅