

# 微過濾器

## MS4N-LFM-1/8-AUV-DA-Z

料號: 537223

FESTO

0.01 µm 過濾器，塑料過濾杯加上塑料保護罩，全自動排水裝置，具壓差指示器，氣流方向從右到左。



### 技術參數

特性	值
系列	MS
尺寸	4
設計結構	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放	全自動
操作壓力	2 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2]
空氣品質等級的最大標準流量	360 l/min
空氣品質等級的最小標準流量	54 l/min
過濾器功效	99.9999 %
最大冷凝物容積	25 ml
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
殘餘油含量	0.01 mg/m <sup>3</sup>
壓差顯示	視覺指示器
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	垂直 +/- 5°
氣壓連接, 氣口 1	1/8 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/8 NPT
Material housing	壓鑄鋁
Material filter	硼酸鹽纖維
Material bowl	壓鑄鋁 鍛造鋁合金
Material screen	PA
Material seals	NBR
材料備註	符合 RoHS
產品重量	350 g