


氣條

VABM-B6-E-G14-6

料號: 537502

FESTO

用於VUVB 電磁閥。



技術參數

特性	值
網柵尺寸	21 mm
閥位的最大數量	6
耐腐蝕等級 CRC	2
最大緊固扭矩, H型導軌安裝	1.5 Nm
最大緊固扭矩, 閥安裝	2 Nm
最大緊固扭矩, 牆面安裝	5 Nm
產品重量	530 g
嚮導氣口 12/14	G1/8
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
材料訊息, 氣路板條	鍛造鋁合金