

# 堵頭 QSPC18

料號: 537533

FESTO

用於封閉閥或蓋板上的接口



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
容器尺寸	10
操作壓力的完整溫度範圍	0.9 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	5 g
氣壓連接, 氣口 1	Cartridge 18 mm
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
材料訊息, 封堵頭	強化的製程自動化
材料訊息, 隔離部件	鋼
原料資訊, O形環	NBR