

過濾減壓閥 LFR-1/4-DB-7-O-MINI

訂貨編號: 537647

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
寬度	44 mm
系列	DB
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	無壓力錶的過濾調壓閥
控制器功能	具有二級排氣 具有回流功能
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/8 準備
工作壓力	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...7 bar
最大壓力遲滯	0.5 bar
標準標稱流量	1200 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	200 g
安裝方式	是否要: 管式安裝 具通孔 透過安裝支架
壓力錶連接介面	G1/8
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規

特性	值
密封件材質	NBR
旋鈕手柄材質	POM
過濾器材料	PE
外殼材質	加強型聚醯胺
碗罩材料	PC