


# 氣源處理裝置 FRC-1/4-DB-7-MINI-H

訂貨編號: 537656

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	Mini
寬度	88 mm
系列	DB
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 +/-5°
冷凝水排放裝置	半自動
結構特點	過濾器/閉迴路控制器/油霧器
過濾等級	40 µm
控制器功能	具有二級排氣 具有回流功能
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
工作壓力	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...7 bar
最大壓力遲滯	0.5 bar
標準標稱流量	650 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[...-:] 惰性氣體
專用油	1 升裝的 Festo 專用油 訂貨代碼: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 液壓油 40°C 時粘度範圍為 32 mm²/s 黏度範圍在 40°C 時為 32 mm²/s (cSt)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:8:-] 惰性氣體
介質溫度	-5 °C...50 °C
油黏度	ISO VG 32
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	300 g

特性	值
安裝方式	是否要： 管式安裝 具通孔 透過安裝支架
壓力錶連接介面	G1/8
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
密封件材質	NBR
旋鈕手柄材質	POM
過濾器材料	PE
外殼材質	加強型聚醯胺
碗罩材料	PC