

編程電纜



KDI-MC-M8-SUB-9-2,5

料號: 537926
將停止供貨的產品

適用於 MTR-DCI-...

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
通訊協定	RS232
Cable identification	具配件
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	圓形
Electrical connection 1, connection type	插頭
Electrical connection 1, cable outlet	直的
Electrical connection 1, connection technology	M8x1 A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 1, occupied pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	有角的
Electrical connection 2, connection type	插頭插座
Electrical connection 2, cable outlet	直的
Electrical connection 2, connection technology	Sub-D
Electrical connection 2, number of pins/wires	9
Electrical connection 2, occupied pins/wires	8
Electrical connection 2, type of mounting	2x screw 4-40 UNC-2A
工作電壓範圍 DC	0 ... 24 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
浪湧強度	1.5 kV
電纜長度	2.5 m
電纜屬性	標準
電纜的測試條件	視需求的測試條件
電纜直徑	5 mm
電纜結構	3x0,25 已屏蔽
導體的額定截面	0.25 mm ²
防護等級	IP54
Note on degree of protection	IP40 for Sub-D socket 裝配狀態
環境溫度	0 ... 50 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	0 ... 50 °C
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
污染程度	2
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
電纜外套顏色	黑色
Material insulation	PVC