


連接電纜 NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15

訂貨編號: 538222

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------|
| 安裝方式 | 4-40 UNC-2B |
| 產品重量 | 370 g |
| 電氣介面 1 | Sub-D 插座, 25 針 |
| 電氣介面 2 | 開放式, 15 芯 |
| 標稱操作電壓 DC | 24 V |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜特徵 | 標準 |
| 最小電纜彎曲半徑 | 90 mm |
| 電纜直徑 | 9 mm |
| 電纜結構 | 15 x 0.34 mm ² |
| 防護等級 | IP65 IP67 在組裝好的狀態下 |
| 具有移動電纜的環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 RoHS 指令 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 電纜護套材料 | PVC |
| 外殼材質 | PBT |
| 管接螺帽材料 | PA |
| 密封件材質 | TPE-O |