


# 連接電纜 NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

訂貨編號: 538227

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝方式	4-40 UNC-2B
產品重量	1750 g
電氣介面 1	Sub-D 插座, 25 針
電氣介面 2	開放式末端, 25 芯
標稱操作電壓 DC	24 V
電纜長度	10 m
電纜特徵	標準
最小電纜彎曲半徑	105 mm
電纜直徑	10.5 mm
電纜結構	20 x 0.25 mm <sup>2</sup> + 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65 IP67 在組裝好的狀態下
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...50 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
外殼材質	PBT
管接螺帽材料	PA
密封件材質	TPE-O