



# 流量感測器

## SFET-F010-L-WQ6-B-K1

料號: 538530

FESTO

流量轉換器



## 技術參數

特性	值
授權	C-Tick
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	含有 PWIS
流量測量範圍初始值	0.1 l/min
流量測量範圍最終值	1 l/min
操作壓力	-0.7 ... 7 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 氮
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
開啟時間	50 ms
類比輸出	1 - 5 V
線性錯誤, FS	5 %
類比值的重複能力, FS	1 %
耐負載能力	50 kOhm
工作電壓範圍 DC	12 ... 24 V
電氣連接	電纜
電纜長度	1 m
電纜護套的材料訊息	PVC
安裝類型	具通孔
裝配位置	垂直 水平
氣壓連接	QS-6
產品重量	70 g
外殼的材料訊息	PA
預備狀態顯示	LED
防護等級	IP40
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress