



軟啟動閥

MS4-EE-1/4-V230-S-Z

產品代號: 538722

FESTO

電驅動, 具消音器, 氣流方向: 從右到左



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|----------------------------------|
| 排氣功能 | 不可節流 |
| 驅動類型 | 電氣的 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 手控裝置 | 位置鎖定 推 |
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 嚮導氣源 | 內置的 |
| 流動方向 | 不可逆 |
| 閥功能 | 3/2 關閉的 單穩態 |
| 切換位置指示器 | 具附件 |
| 工作壓力 | 4 ... 10 bar |
| b 值 | 0.44 |
| C 值 | 9.5 l/sbar |
| 標準額定流量 | 2,000 l/min |
| 線圈的特性參數 | 230V AC |
| 工作介質 | 壓縮空氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 0.289 g |
| 電氣連接 | 插頭 方塊形結構 C型 符合DIN 43650 |
| 安裝類型 | 具附件 可選 線路安裝 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G1/4 |
| 材料備註 | 不含有黃銅和PTFE |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄鋁 |