



# 馬達電纜 KMTR-DC-SUB-15-M12-2,5

料號: 538917  
將停止供貨的產品

用以連接小型滑塊驅動器 SLTE 或平行夾爪 HGPLE 到馬達控制器 SFC-DC

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## 技術參數

特性	值
Cable identification	具配件
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	圓形
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, cable outlet	直的
Electrical connection 1, connection technology	M12x1 A-coded to EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	12
Electrical connection 1, occupied pins/wires	11
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	有角的
Electrical connection 2, connection type	插頭
Electrical connection 2, cable outlet	直的
Electrical connection 2, connection technology	Sub-D
Electrical connection 2, number of pins/wires	15
Electrical connection 2, occupied pins/wires	11
Electrical connection 2, type of mounting	2x screw 4-40 UNC-2A
工作電壓範圍 DC	0 ... 24 V
在40°C時的可接受電流負載	1 A
浪湧強度	0.5 kV
電纜長度	2.5 m
電纜屬性	適合於拖鏈
Bending radius, fixed cable installation	>= 50 mm
Bending radius, flexible cable installation	>= 80 mm
電纜直徑	8 mm
電纜結構	4x(2x0,14)D+3x0,14 已屏蔽
導體的額定截面	0.14 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP67
Note on degree of protection	裝配狀態
Ambient temperature with flexible cable installation	-25 ... 70 °C
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
污染程度	2
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
電纜外套顏色	橙色