

插座 NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

訂貨編號: 538999

FESTO



資料表

特性	值
電氣介面	5 針 直列式插頭/螺紋端子
允許的電流負載	3 A
許用的電纜直徑	6 mm...8 mm
介面橫截面	0.75 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-40 °C...85 °C
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色