

旋轉分氣塊 GF-1/4-2

訂貨編號: 539288

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	8 mm
安裝位置	可選
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
標準標稱流量 1.1-2.1	1250 l/min
標準標稱流量 1.2-2.2	2020 l/min
最大轉速	300 1/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態，無冰)
工作和嚮導介質說明	用水操作時，使用 5 µm 過濾器 可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規