


過濾減壓閥 LFR-1/4-DB-7-MINI-H

訂貨編號: 539686

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
寬度	44 mm
系列	DB
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	40 μm
冷凝水排放裝置	半自動
結構特點	具壓力錶的過濾調壓閥
控制器功能	具有二級排氣 具有回流功能
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
工作壓力	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...7 bar
最大壓力遲滯	0.5 bar
標準標稱流量	1200 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	200 g
安裝方式	是否要: 管式安裝 具通孔 透過安裝支架
壓力錶連接介面	G1/8
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規

特性	值
密封件材質	NBR
旋鈕手柄材質	POM
過濾器材料	PE
外殼材質	加強型聚醯胺
碗罩材料	PC