


液壓緩衝器 YSR-4-4-C

訂貨編號: 540060

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
行程	4 mm
緩衝	自調節
安裝位置	可選
位置偵測	無
最大衝擊速度	2 m/s
室溫下的重置時間	0.2 s
最低環境溫度下的重設時間	1 s
工作模式	單動 推
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
緩衝長度	4 mm
最大停止力	100 N
每個行程的最大能量消耗	0.6 J
每小時最大能耗	5600 J
最大殘餘能量	0.006 J
重設力	0.7 N
最小插入力	6.5 N
產品重量	5 g
質量範圍	1.2 kg
安裝方式	透過鎖緊螺帽
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	高合金鋼
活塞桿材質	高合金鋼