


# 匯流排接口 SPC200-COM-DN2

料號: 540305

FESTO

透過具有協議版本 DeviceNet IO 或 DeviceNet Profile 的 DeviceNet fieldbus 來進行驅動。



## 技術參數

特性	值
設置選項時的輸出的數量	2 byte
啟動/停止時的輸出的數量	2 ... 8 byte
設置選項時的輸入的數量	4 byte
啟動/停止時的輸入的數量	2 ... 8 byte
支持的操作模式	Start/Stop 設置選擇
運行特性	正在讀取已寫入的輸入/輸出 正在讀寫所有程式 正在讀取實際的輸入項 採用數位方式進行設定值的設定
設備設定	DeviceNet 接口
配置支援	EDS文件
特殊驅動器的診斷	通過狀態位元 通過WinPISA
fieldbus的電源DC	11 ... 30 V
典型的電流消耗, 插入式模組	50 mA
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	80 g
Fieldbus 接口位址範圍	0 ... 63 °C
Fieldbus 接口結構	通訊協定版本: Device Net IO 和 Device Net Profile 電絕緣 第1層, 符合 ISO/DIS 11898標準 標準高速, 最高達到1 Mbit 第2層, 符合CAN 規定 V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
電氣連接, fieldbus接口	端子條 5-pin Open style:
特殊產品的LED顯示	模組和網絡狀態顯示
安裝空間	從 3 起
材料備註	含有 PWIS