


現場總線適配器 FBA-CO-SUB-9-M12

訂貨編號: 540324

FESTO



資料表

特性	值
協定	CANopen DeviceNet
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	9
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	6
電氣介面 1, 安裝類型	2x 螺絲 4-40 UNC-2A
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	圓形
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 2, 介面/線芯數	5
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	5
標稱操作電壓 DC	24 V
電纜長度	0.1 m
電纜直徑	6.3 mm
電纜結構	4 x 0.34 mm ² 帶遮罩
標稱導線橫切面積	0.34 mm ²
防護等級	IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...50 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)