



擺動驅動器

DRQD-20-180-PPVJ-A-AL-FW

產品代號: 540460

FESTO

用於位置感測，帶可調終端位置緩衝和能補償間隙的齒輪繫統。
能源接口位於左側。



技術參數

特性	值
尺寸	20
旋轉角度調整範圍	-20 ... 6 deg
擺動角度	0 ... 180 deg
緩衝	氣緩衝, 可調
裝配位置	任何
設計結構	齒輪齒條機構
位置檢測	用於接近式傳感器
工作壓力	1 ... 10 bar
6 bar時的最大擺動頻率	2.2 Hz
工作模式	雙作用
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
6 bar時的扭矩	3.1 Nm
允許的質量慣性矩	0.001 kgm ²
安裝類型	帶通孔 具有內 (陰) 螺紋 可選
氣動連接	M5
材料備注	不含有黃銅和PTFE
驅動軸的材料信息	熱處理鋼
蓋子的材料信息	鋁
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外殼的材料信息	鋁