


單向節流閥 GRLSA-1/8-QS-6

訂貨編號: 540661

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	排氣單向節流功能
氣動介面, 氣口 1	QS-6
氣動介面, 氣口 2	G1/8
驅動方式	手冊
調節元件	內六角
安裝方式	擰入
流量控制方向上的標準標稱流量	0 l/min...250 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	180 l/min...310 l/min
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0.2 bar...10 bar
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	0 l/min...410 l/min
止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar	430 l/min...540 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	4 級, 符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-10 °C...40 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
標稱扭矩	3.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	19.5 g
密封件材質	NBR
中空螺栓材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
釋放環材料	POM
調節螺絲材質	加強型 PA
擺動接頭材料	壓鑄鋅