



# 開關閥

## MS6-EM1-1/4-Z

料號: 541274

FESTO

手動, 氣流方向: 從右到左.



### 技術參數

特性	值
設計結構	旋轉滑閥
驅動類型	手動
排氣功能	不可節流
嚮導類型	直接
閥功能	3/2 雙穩態
操作壓力	0 ... 18 bar
C 值	10.7 l/sbar
b 值	0.56
標準額定流量	3,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	選配 線路安裝 具配件
裝配位置	任何
流量方向	不可逆
產品重量	580 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/2
密封件的材料訊息	TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	壓鑄鋁