


# 輸入模組 CPX-8DE-D

料號: 541480

FESTO

具通道導向的診斷功能.



## 技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊和連接技術) 50 mm x 107 mm x 50 mm
產品重量	45 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	取決於連接塊
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-加強 PC
LED顯示	1 group diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
診斷	Short circuit/overload per channel
參數配置	Input debounce time Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
操作電壓時的內部電流耗損量	典型的 15 mA
輸入的數量	8
輸入特性	IEC1131-T2
切換等級	訊號 0: $\leq 5$ V 訊號 1: $\geq 11$ V
邏輯輸入電路	PNP (正向切換)
輸入彈跳時間	3 ms (0.1 ms, 10 ms, 20 ms, 可參數設定的)
每個模組的最大剩餘電流輸入	0.7 A
電絕緣通道 - 通道	否
電絕緣通道 - 內部匯流排	否
防護( 短路 )	每個通道的內部電子保險絲保護